





JBL PROCRISTAL i30 SuperClear

Charbon hyperactif pour une eau claire et limpide

Préconisé pour :  



- Pour filtre intérieur JBL ProCristal i30 : cartouche prête à l'emploi pour une eau d'aquarium claire et limpide
- Installation facile : ouvrir le couvercle supérieur, insérer la cartouche dans le récipient, replacer le couvercle.
- Charbon hyperactif : le matériel filtrant spécial fixe et absorbe les résidus alimentaires et les produits métaboliques.
- Remplacer le matériel filtrant tous les mois
- Compris dans la livraison : matériel filtrant spécial pour une eau claire et limpide, SuperClear ProCristal

 Ceci pourrait également vous intéresser

Vous trouvez une vue d'ensemble complète ici : <https://www.jbl.de/qr/60991>



JBL PROCRISTAL i30 Module filtre

Module filtrant pour ProCristal
 i30





JBL PROCRISTAL i30 SuperClear



Informations Produit


Une eau limpide et saine

De mauvaises conditions d'éclairage, un excès d'engrais ou de nutriments peuvent avoir des retombées négatives sur l'eau de l'aquarium et favoriser l'apparition des algues. Les algues flottantes engendrent une turbidité verte, les bactéries une turbidité blanchâtre.

Une eau limpide – La cartouche, emplie de charbon actif haute performance, fixe et absorbe les résidus alimentaires et les produits métaboliques, assurant ainsi limpidité et propreté à l'eau de l'aquarium.

Installation facile

Retirer le couvercle supérieur du ProCristal i 30, insérer la cartouche dans le récipient, remettre le couvercle.

| Autres informations | |
|-------------------------|---|
| FAQ | ✓ |
| Blog | ✓ |
| Presse | ✓ |
| Laboratoire/Calculateur | ✗ |
| À lire sans faute | ✓ |
| Pièces détachées | ✗ |
| Vidéo | ✓ |
| Garantie Plus | ✗ |
| Mode d'emploi | ✓ |
| Code QR |  |





JBL PROCRISTAL i30 SuperClear



Détails du produit

| Données Produit | | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit | JBL PROCRISTAL i30 SuperClear (2x) | JBL PROCRISTAL i30 SuperClear (6x) |
| Réf. | 6099100 | 6099200 |
| Code EAN | 4014162609915 | 4014162609922 |
| EAN en code-barre | | |
| Pour | PC i30 | PC i30 |
| Contenu | 2 x | 6 x |
| Limite de consommation en mois | - | - |
| PVC TTC | 8,93 € | 17,34 € |
| Prix de base | - | - |
| Contenance nominale | - | - |
| Quantité de base | 1 | 1 |
| Poids brut | 44,5 g | 113 g |
| Poids net | 30 g | 91 g |
| Variation de poids | 1000 | 1000 |

| Élimination des déchets | | |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit | JBL PROCRISTAL i30 SuperClear (2x) | JBL PROCRISTAL i30 SuperClear (6x) |
| Réf. | 6099100 | 6099200 |
| Point vert | ✓ | ✓ |
| Famille de déchets électriques ou électroniques | - | - |
| Poids de déchet à éliminer | - | - |
| Type de pile | - | - |
| Reprise des piles | - | - |
| Pile rechargeable | - | - |
| Poids de déchet pile à éliminer | - | - |
| Verre jetable | - | - |
| Papier et carton | 6 g | 8 g |
| Plastique, petit volume | 8,5 g | 14 g |
| Plastique, grand volume | - | - |
| Poids de déchet métal à éliminer | 0 g | 0 g |

| Caractéristiques | | |
|------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit | JBL PROCRISTAL i30 SuperClear (2x) | JBL PROCRISTAL i30 SuperClear (6x) |
| Réf. | 6099100 | 6099200 |





| Caractéristiques | | |
|---------------------------|--|--|
| Espèce animale | Anguilles épineuses, Barbus, Characidé, Cichlidés (Amérique du Sud), Combattants, Crevettes naines, Danios, Epiplatys, Guppy, Killies, Labyrinthes, Loches, Ovovivipares, Poissons arc-en-ciel, Poissons rouges, Poissons-ballons, Polyptères et poissons roseaux, Schmetterlingsfische, Siluriformes, Tortues d'eau, Tortues des marais, Tortues des marais tropicaux, Voiles de Chine, arowanas, axolotls, coquillages, crustacés, discus, escargots, flowerhorn, juvéniles, tritons | Anguilles épineuses, Barbus, Characidé, Cichlidés (Amérique du Sud), Combattants, Crevettes naines, Danios, Epiplatys, Guppy, Killies, Labyrinthes, Loches, Ovovivipares, Poissons arc-en-ciel, Poissons rouges, Poissons-ballons, Polyptères et poissons roseaux, Schmetterlingsfische, Siluriformes, Tortues d'eau, Tortues des marais, Tortues des marais tropicaux, Voiles de Chine, arowanas, axolotls, coquillages, crustacés, discus, escargots, flowerhorn, juvéniles, tritons |
| Taille de l'animal | 1 - 5 cm | 1 - 5 cm |
| Tranche d'âge de l'animal | Petits poissons d'aquarium | Petits poissons d'aquarium |
| Volume de l'espace de vie | 10 - 40 L (15 - 40 cm) | 10 - 40 L (15 - 40 cm) |
| Matière | charbon | charbon |
| Type d'aliment | - | - |
| Couleur | blanc | blanc |
| Dosage | - | - |
| Conditions de transport | - | - |



JBL PROCRISTAL i30 SuperClear

| Étiquette électronique / Lampe | | |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit | JBL PROCRISTAL i30 SuperClear (2x) | JBL PROCRISTAL i30 SuperClear (6x) |
| Réf. | 6099100 | 6099200 |
| Température ambiante | - | - |
| Heure de démarrage | - | - |
| Mercurie | - | - |
| Longueur de tube | - | - |
| Durée de vie | - | - |
| lumen | - | - |
| Indice IRC | - | - |
| Dimmable | - | - |
| Cycles de commutation | - | - |
| Valeur PAR | - | - |
| Classe d'efficacité énergétique | - | - |
| UVA | - | - |
| UVB | - | - |
| UVC | - | - |
| Température de couleur | - | - |
| Désignation du culot | - | - |

| Données techniques | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit | JBL PROCRISTAL i30 SuperClear (2x) | JBL PROCRISTAL i30 SuperClear (6x) |
| Réf. | 6099100 | 6099200 |
| Portée en litres | - | - |
| Portée de - à | - | - |
| Portée en jours | - | - |
| Portée Longueur du bac | - | - |
| Puissance en watts | - | - |
| Rendement par heure | - | - |
| Rendement par jour | - | - |
| Hauteur | - | - |
| Longueur | - | - |
| Largeur | - | - |
| Diamètre | - | - |
| Tension | - | - |
| pour | - | - |
| T8 26 mm (watts) | - | - |
| T5 16 mm (watts) | - | - |
| Dimensions | - | - |
| Contenu pour | - | - |
| Volume du récipient de filtration | - | - |
| Volume des masses filtrantes | - | - |
| Raccords de tuyaux Pression/Out | - | - |
| Raccords de tuyaux Aspiration/in | - | - |





| Données techniques | | |
|------------------------|---|---|
| Hauteur de refoulement | - | - |





JBL PROCRISTAL i30 SuperClear

| | |
|----------------------|---|
| Type d'aliment | - |
| Sous-type de produit | - |
| Dosage | - |





Informations complémentaires pour les revendeurs

| Données Produit | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit | JBL PROCRISTAL i30 SuperClear (2x) | JBL PROCRISTAL i30 SuperClear (6x) |
| Réf. | 6099100 | 6099200 |
| TVA | 19% | 19% |
| Unité de vente consommateur (UVC) | 6 | 3 |
| Volume de l'emballage | 0.62l | 0.96l |
| Dimensions (L/l/H) | 46 mm/96 mm/140 mm | 46 mm/96 mm/219 mm |
| Position | 720 | 180 |
| Palette | 3600 | 1080 |
| Famille de produits | 3 | 3 |
| Tarif douanier | 28182000 | 28182000 |
| Pays d'origine | BE | BE |
| Type de conditionnement | skin/carte blister | skin/carte blister |

| Données UC 1 | | |
|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit | JBL PROCRISTAL i30 SuperClear (2x) | JBL PROCRISTAL i30 SuperClear (6x) |
| Réf. | 6099100 | 6099200 |
| Matière UC 1 | cardboard gr | cardboard gr |
| Poids UC 1 | 44 g | 58 g |
| Longueur UC 1 | 120 mm | 120 mm |
| Largeur/Profondeur UC 1 | 100 mm | 100 mm |
| Hauteur UC 1 | 145 mm | 223 mm |

| Données UC 2 | | |
|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit | JBL PROCRISTAL i30 SuperClear (2x) | JBL PROCRISTAL i30 SuperClear (6x) |
| Réf. | 6099100 | 6099200 |
| Matière UC 2 | cardboard gr | cardboard gr |
| Poids UC 2 | 642 g | 575 g |
| Longueur UC 2 | 521 mm | 521 mm |
| Largeur/Profondeur UC 2 | 379 mm | 379 mm |
| Hauteur UC 2 | 316 mm | 245 mm |

| Données commerciales | | |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit | JBL PROCRISTAL i30 SuperClear (2x) | JBL PROCRISTAL i30 SuperClear (6x) |
| Réf. | 6099100 | 6099200 |
| Texte caisse | SuperClear 2x | SuperClear 6x |
| Présentation en rayon | - | - |