



JBL Micromec

Шарики из спечённого стекла для биофильтрации

Suitable for:



- Биологическое устранение загрязнений в пресноводных и морских аквариумах: бишарики из спечённого стекла для фильтра
- Просто использовать: положите шарики биофильтрации предпоследним слоем в фильтр.
- Интенсивная очистка воды путём биофильтрации: микроорганизмы заселяют фильтрующий материал и расщепляют загрязнения
- Особенно эффективно: оптимальная площадь 1500 м²/л для полезных микроорганизмов благодаря конической форме пор. Интенсивное расщепление аммония и нитрита
- В комплекте: стеклянные шарики диаметром ≈ 1,4 см, 650 г, вкл. сетчатый мешочек для заполнения

You may also be interested in

You can find a complete overview here: <https://www.jbl.de/qr/62548>



JBL FilterPad VL
Синтепон для аквариумного фильтра CristalProfi



JBL FilterPad F15
Губка грубой фильтрации для CristalProfi



JBL FilterPad F35
Губка тонкой фильтрации для CristalProfi



JBL CombiBloc CristalProfi e
Вставка префильтра и губка для CristalProfi e





JBL Micromec



Product information

Качество фильтрующего материала в существенной мере определяет эффективность аквариумного фильтра! Большинство аквариумных фильтров предварительно заполнены фильтрующим материалом в виде губок. Губки обладают достаточно большой поверхностью, которая со временем заселяется полезными бактериями, расщепляющими вредные вещества. Чтобы увеличить эффективность фильтра, губки можно заменить специальным фильтрующим материалом из спеченного стекла (JBL Sintomes и JBL Micromec). Фильтрующий материал из спеченного стекла обладает в 10 раз большей поверхностью, чем материал из губки, и предоставляет место большему количеству бактерий, расщепляющих вредные вещества в аквариумной воде. Говоря об автомобилях, мы бы пользовались понятием «тюнинг», т. е. увеличение мощности двигателя!


Что такое «спеченное стекло»?

Если расплавить (спечь) очень мелкие стеклянные шарики, получится массивный кусок стекла. Если же перед этим смешать стеклянные шарики с солью, то возникший комок стекла будет насыщен солью. При последующем вымывании соли в стекле остаются бесчисленные мелкие каналы. Таким образом фильтрующий материал из спеченного стекла от JBL имеет огромную (внутреннюю) поверхность, которую могут заселить бактерии, расщепляющие вредные вещества.

Расщепление нитрата:

нитрат расщепляется бактериями до газообразного азота только в отсутствие кислорода и в присутствии углерода (C). Этот процесс (денитрификация) может проходить при идеальных условиях внутри фильтрующих материалов из спеченного стекла JBL Sintomes и JBL Micromec.

Когда целесообразно применять JBL Micromec, а когда – JBL Sintomes? Для фильтров небольшого объема, где мало места, лучше всего подходит более мелкий материал JBL Micromec. Для фильтров небольшого объема, где мало места, лучше всего подходит более мелкий материал JBL Micromec. Здесь более мелкий JBL Micromec может засориться быстрее.

| Further information | |
|-----------------------|---|
| FAQ | ✓ |
| Blog | ✓ |
| Press | ✓ |
| Laboratory/calculator | ✗ |
| Worth reading | ✓ |
| Spare parts | ✗ |
| Video | ✓ |
| GarantiePlus | ✗ |
| Инструкции | ✓ |
| QR code |  |






JBL Micromec



Product details

| Article data | |
|--------------------------|---|
| Product name | JBL Micromec |
| Art. No. | 6254800 |
| EAN number | 4014162625489 |
| EAN as barcode |  |
| Кол-во | 650 г |
| Для | 200 л |
| Expiry months | - |
| RRP incl. VAT | 20,50 € |
| Base price | 31.54 € |
| Nominal filling quantity | 650 g |
| Base quantity | 1 kg |
| Gross weight | 702 g |
| Net weight | 650 g |
| Weight change | 1000 |

| Disposal | |
|---------------------------------|--------------|
| Product name | JBL Micromec |
| Art. No. | 6254800 |
| Green dot | ✓ |
| Group electronic waste | - |
| Disposal weight | - |
| Тип аккумулятора | - |
| Прием батареек | - |
| Battery rechargeable | - |
| Вес утилизируемого аккумулятора | - |
| Non-returnable glass | - |
| PPK | 52 g |
| Plastic small | - |
| Plastic large | - |
| Вес утилизируемых металлов | 0 g |

| Характеристики | |
|----------------|--------------|
| Product name | JBL Micromec |
| Art. No. | 6254800 |





| Характеристики | |
|-------------------------------|--|
| Вид животного | Аксолотль, Аравановые, Барбусы, Болотные черепахи, Бычковые, Водные черепахи, Вуалехвосты, Вьюны, Гуппи, Гурами, Гурами-нитеносцы, Даниоподобные, Дискусы, Жаберные рачки, Живородящие карпозубые, Золотые рыбки, Иглобрюхие, Карликовые креветки, Карликовые раки, Килли, Кораллы, Крабы, Красные попугаи, Креветки с клешнями, Лабиринтовые рыбки, Многоперовые, каламоихты, Моллюски, Молодняк, Панцирные сомики, Петушки, Радужницы, Ракообразные, Рыбы-бабочки, Сомы, Тетры, Тритоны, Тропические болотные черепахи, Улитки, Фловер хорн, Хоботнорылые, Цихлиды (Южная Америка), Эпиplatисы |
| Размер животного | Для животных любого размера |
| Возрастная группа животного | Любые аквариумные рыбы |
| Объем жизненного пространства | 200 л |
| Материал | Спечённое стекло |
| Вид корма | - |
| Цвет | белый |
| Дозировка | 650 г на 200 л |
| Transport conditions | - |



JBL Micromec

| Электронная этикетка / осветительное средство | |
|---|--------------|
| Product name | JBL Micromec |
| Art. No. | 6254800 |
| Ambient temperature | - |
| Момент включения | - |
| Ртуть | - |
| Tube length | - |
| Срок службы | - |
| Люмен | - |
| Индекс цветопередачи | - |
| Диммируемый | - |
| Циклы вкл./выкл. | - |
| Значение ФАР | - |
| Класс энергоэффективности | - |
| УФ-А | - |
| УФ-Б | - |
| УФ-С | - |
| Colour temperature | - |
| Цоколь | - |

| Technical data | |
|-------------------------------|--------------|
| Product name | JBL Micromec |
| Art. No. | 6254800 |
| Range in litres | - |
| Range from - to | - |
| Range in days | - |
| Range tank length | - |
| Output in watts | - |
| Output per hour | - |
| Output per day | - |
| Height | 190 mm |
| Length | 125 mm |
| Width | 57 mm |
| Diameter | - |
| Voltage | - |
| For | - |
| T8 26mm (watt) | - |
| T5 16mm (watt) | - |
| Size | - |
| Content for | - |
| Filter container volume | - |
| Volume filter media | - |
| Hose connections pressure/out | - |
| Hose connections suction/in | - |
| Delivery head | - |





JBL Micromec

| | |
|------------------|----------------|
| Вид корма | - |
| Sub product type | - |
| Дозировка | 650 г на 200 л |





Additional information for the specialist trade sector

| Article data | |
|----------------------|----------------------------|
| Product name | JBL Micromec |
| Art. No. | 6254800 |
| VAT | 19% |
| Sales unit (SU) | 6 |
| Volume packaging | 1.7l |
| Dimensions (l/w/h) | 60 mm/125 mm/225 mm |
| Layer | 216 |
| Pallet | 648 |
| Category of products | 2 |
| Customs tariff | 69149000 |
| Country of origin | CN |
| Type of packaging | Складная картонная коробка |

| PU 1 data | |
|------------------|--------------|
| Product name | JBL Micromec |
| Art. No. | 6254800 |
| PU 1 material | Картон г |
| PU 1 weight | 9 g |
| PU 1 length | 125 mm |
| PU 1 width/depth | 360 mm |
| PU 1 height | 225 mm |

| PU 2 data | |
|------------------|--------------|
| Product name | JBL Micromec |
| Art. No. | 6254800 |
| PU 2 material | Картон г |
| PU 2 weight | 430 g |
| PU 2 length | 255 mm |
| PU 2 width/depth | 390 mm |
| PU 2 height | 370 mm |

| Trade data | |
|-------------------|--------------|
| Product name | JBL Micromec |
| Art. No. | 6254800 |
| Till receipt text | JBL Micromec |
| Shelf placement | - |